

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

**Taglierina per canaline di cablaggio
MC125**


Stato: 15/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.435 - Taglierina per canaline di cablaggio MC125

Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro.



Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Codice prodotto | AS 4050.435 |
| Descrizione prodotto | Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro. |
| Vantaggi | Consente il taglio manuale economico delle canaline di cablaggio Facilita il taglio delle canaline passacavi rispetto al taglio manuale |
| Superficie di appoggio | Larghezza: 1.332 mm Altezza: 798 mm Profondità: 405 mm |
| Insertion height (max.) | 28 mm |
| Machinable wall thickness of cable ducts (max.) | 2,5 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|-----------|
| Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio | 125 mm |
| Materiale lavorabile | Plastica |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 14.3 |
| Peso lordo | 15.43 |
| Codice tariffa doganale | 84778095 |
| EAN | 402817793 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 17139290 |