Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.452 Macchina crimpatrice L8

Stato: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.452 - Macchina crimpatrice L8

Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per capicorda isolati sciolti.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.452
Esecuzione	Display Touchscreen
Descrizione prodotto	Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per puntalini isolati sciolti.
Vantaggi	Facilità d'uso Lavorazione sicura e rapida dei capicorda isolati Il cambio utensili automatico elimina i tempi di attrezzaggio Possibile lavorazione di cavi speciali Attrezzaggio facile e immediato Riconoscimento automatico sezioni
Dati tecnici	Lavorazione cavi con diametro da 0,5 a 2,5 mm² (AWG 20 - 14) Lunghezza di crimpatura 8 mm Lunghezza di inserimento 35 mm Possibile lavorazione dei puntalini con collare maggiorato in plastica
Parti incluse nella fornitura	Macchina crimpatrice L8 1 caricatore vibrante 0,5 - 1,5 mm² 1 caricatore vibrante 1,5 - 2,5 mm²
Nota	Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
Dimensioni	Larghezza: 390 mm Altezza: 460 mm Profondità: 330 mm
Attacco aria compressa	5,5 bar
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente	110 VA
Compressione	Crimpatura trapezoidale
Tempo di ciclo	1,5 s

© Rittal 2025

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	34.6
Peso lordo	34.67
Codice tariffa doganale	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3