


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456

Macchina crimpatrice RC

Stato: 23/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Macchina crimpatrice RC

Crimpatrice elettropneumatica con magazzino a 5 scomparti per la lavorazione di puntalini isolati su bobina.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.456
Esecuzione	Display Touchscreen Selezione della sezione del filo tramite touch screen Il supporto è equipaggiabile con max. 23.000 puntalini
Descrizione prodotto	
Vantaggi	Facilità d'uso Lavorazione sicura e rapida dei capicorda isolati Il cambio utensili automatico elimina i tempi di attrezzaggio Attrezzaggio facile e immediato Nessuna sostituzione dei puntalini necessaria grazie ai 5 magazzini
Dati tecnici	Sezione 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Larghezza di crimpatura 8 e 10 mm Lunghezza di inserimento 27 mm
Nota	Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
Dimensioni	Larghezza: 335 mm Altezza: 565 mm Profondità: 485 mm
Attacco aria compressa	5,5 bar
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente	16 VA

Caratteristiche

Compressione	Crimpatura trapezoidale
Tempo di ciclo	2 s
Confezione	1 pz.
Peso netto	24,8 kg
Peso lordo	25,4 kg
Codice tariffa doganale	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Descrizione prodotto	Macchina crimpatrice RC