### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





### AS 4055.581

# Set di punzoni con lame da M12 a M40

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## AS 4055.581 - Set di punzoni con lame da M12 a M40 per lamiera di acciaio, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

#### Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.581
Esecuzione	Con 3 lame
Descrizione prodotto	
Parti incluse nella fornitura	6 matrici
	6 punzoni
	Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 6 x 40 mm
	Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 9,5 x 50 mm
	Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 19 x 55 mm
	Punta HSS Ø 10 mm
	1 barattolo di pasta lubrificante
	Valigetta in plastica
Materiale lavorabile	Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera	1,5 mm
di acciaio	2 mm
	2 mm
	2 mm
	3 mm
	3 mm
Diametro foro	12,5 mm
	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Per filettatura	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Nota	In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con
	cuscinetti a sfera
Suitable for hydraulic bolt order	4055.660
number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.2
Peso lordo	2.256
Codice tariffa doganale	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719

© Rittal 2025 3