

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.700

## Unità di piegatura e punzonatura CW 120-S

Stato: 11/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.700 - Unità di piegatura e punzonatura CW 120-S

L'unità di piegatura e punzonatura della serie CW 120-S è ideale per la piegatura e la punzonatura delle sbarre. Può perforare fori tondi e oblunghi. Il puntatore laser integrato facilita il processo di taglio e piegatura. L'unità di piegatura e punzonatura può essere facilmente posizionata su un banco di lavoro.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.700
Esecuzione	Misuratore d'angolo elettrico Arresto in lunghezza Spina di piegatura R10 Matrice di piegatura
Descrizione prodotto	L'unità di piegatura e punzonatura della serie CW 120-S è ideale per la piegatura e la punzonatura delle sbarre. Può perforare fori tondi e oblunghi. L'unità di piegatura e punzonatura può essere facilmente posizionata su un banco di lavoro.
Vantaggi	Estrema precisione di piegatura e punzonatura Facile cambio utensile
Spessore del materiale	12 mm
Punzonatura/larghezza materiale (max.)	120 mm
Lunghezza lato di piega (min.)	50 mm
U-Bend (min.)	100 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Angolo di piegatura (max.)	90 °

# Caratteristiche

Nota	Con una piega a Z, la lunghezza del bordo corto dipende dallo spessore del materiale
Piegatura (max.)	120 x 12 mm
Punzonatura (max)	6,6 x 21,5 mm
Dimensioni della macchina	Larghezza: 700 mm Altezza: 410 mm Profondità: 461 mm
Superficie di appoggio	Larghezza: 756 mm Altezza: 426 mm Profondità: 461 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	64,5 kg
Peso lordo	67,5 kg
Codice tariffa doganale	84624900
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
Descrizione prodotto	CW 120-S unità piega-fora per sbarre rame

# Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------