

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4638.800 Ripiano di lavoro

Stato: 24/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4638.800 - Ripiano di lavoro per VX, TS, VX SE, TP, PC

Adatto per unità di programmazione, periferiche ecc., predisposto per il montaggio sul telaio della porta. Per interventi di manutenzione il ripiano è apribile velocemente a ribalta, offrendo un'ampia superficie di appoggio. Dopo l'uso può essere ripiegato senza creare ingombro.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	PS 4638.800
Descrizione prodotto	Adatto per unità di programmazione, periferiche ecc., predisposto per il montaggio sul telaio della porta. Per interventi di manutenzione il ripiano è apribile velocemente a ribalta, offrendo un'ampia superficie di appoggio. Dopo l'uso può essere ripiegato senza creare ingombro.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Superficie di appoggio	Larghezza: 613 mm Profondità: 400 mm
Per porte larghe	800 mm
Possibili installazioni	Sui telai delle porte degli armadi Montaggio su superfici piane
Capacità di carico	max. 300 N
Superficie di appoggio	Larghezza: 613 mm Profondità: 400 mm

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE CM PC
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.69
Peso lordo	4.84
PCF per pack (cradle-to-gate)	14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177107519
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504