Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4695.000 Sbarretta di montaggio

Stato: 3/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




TS 4695.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.







Caratteristiche

TS 4695.000
Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Lamiera d'acciaio
Zincato
Materiale di fissaggio
440 mm
In armadi con profondità 500 mm
In armadi con profondità 500 mm, sul piano di montaggio esterno
In porte con larghezza 500 mm, con chiusura a filo In porte con larghezza 500 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta battente
Nelle porte con larghezza 500 mm, montaggio nella porta a battente, in combinazione con il listello forato della porta
In armadi con larghezza/profondità 500 mm, sul piano di montaggio esterno

© Rittal 2025

Caratteristiche

Opzioni di installazione AE	In armadi compatti con larghezza/altezza 500 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione TP	En la parte inferior/pupitre TP, en profundidad de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP AX AE Larghezza/profondità: 500 mm
Confezione	20 pz.
Peso netto	4.4
Peso lordo	4.603
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177108134
E-Number Sweden	E3465251
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3