
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4945.000 Profili a C 30/15 mm

Stato: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 4945.000 - Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Per il montaggio diretto sul profilo orizzontale e/o sul profilo verticale dell'armadio tramite elementi di fissaggio aggiuntivi.





Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4945.000
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Lunghezza	755 mm
Possibili installazioni	Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in basso e in alto Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in profondità nella parte inferiore (senza piastra di montaggio) e in alto tramite dado a scatto 8800.808 Al profilato orizzontale TS In larghezza o profondità dell'AX in 3 parti. A seconda della situazione di installazione, la guida deve essere tagliata alla misura desiderata.
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Con larghezza dello zoccolo 800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con supporto /distanziatore
Opzioni di installazione per zoccolo AX	Nella larghezza dello zoccolo da 800 mm, in combinazione con viti esagonali per lamiera d'acciaio

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS
	Armadi compatti da parete AX in 3 parti
	Adatto per larghezza/profondità: 800 mm
Adatti per	Sistema zoccolo AX
	Sistema zoccolo VX
Confezione	6 pz.
Peso netto	3
Peso lordo	3.21
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177114616
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3