


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3382.600

Condizionatore da tetto TopTherm Blue e

Stato: 16/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3382.600 - Condizionatore da tetto TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 4,00 kW

Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi potenza da 500 W a 4.000 W, di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3382.600
Esecuzione	montaggio sul tetto
Descrizione prodotto	Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e, di serie con controllore e-Comfort ed evaporatore elettronico della condensa.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Colore	RAL 9007
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio

Caratteristiche

Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 0,6 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota	Il condizionatore da tetto 3273.500, grazie al basso livello di rumorosità, può essere utilizzato anche in ambienti con presenza di personale.
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 2,3 A A 60 Hz: 2,6 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 9,1 A A 60 Hz: 8,8 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 800 m ³ /h Circuito interno: 170 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Esecuzione	montaggio sul tetto
Dimensioni	Larghezza: 597 mm Altezza: 417 mm Profondità: 380 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 0,3 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 0,19 t
Connessione elettrica	Morsettiera ad innesto
Adattabilità al carico	100 %
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...70 °C

Caratteristiche

Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,37 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,34 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,41 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Confezione	1 pz.
Peso netto	28,5 kg
Peso lordo	38,5 kg
Codice tariffa doganale	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descrizione prodotto	SK RTT Inox Tetto Comfort 600W 230V

Approvazioni

Approvazioni	C-UR UL + C-UL - FTTA
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Declaration of conformity - F-gas regulation Dichiarazione di conformità UK