## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301. due battent verticali Porta in vetro

Stato: 5/11/2025 (Fonte: ritral.com/it-it)



ENCLOSURES

IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

## VX 5301.244 - Porta in vetro a due battenti verticali per VX IT

Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.244
Vantaggi	Maneggevolezza e praticità
	Facile chiusura grazie alle serrature a scatto
	Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio
	L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio
	interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la
	sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente
	aumentata
	Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in
	qualsiasi momento senza attrezzi
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	2 elementi laterali
	Profilo di montaggio
	6 cerniere
	4 chiusure rapide
	Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.200 mm Profondità: = 1.000 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	30.6
Peso lordo	30.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN	4028177955851
E-Number Sweden	E7282559
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3