

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.245

Parete laterale divisa verticalmente

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.245 - Parete laterale divisa verticalmente per VX IT

Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.245
Vantaggi	<p>Maneggevolezza e praticità</p> <p>Facile chiusura grazie alle serrature a scatto</p> <p>Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio</p> <p>L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente aumentata</p> <p>Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in qualsiasi momento senza attrezzi</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	2 pareti laterali Profilo di montaggio 6 cerniere 4 chiusure rapide Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.200 mm Profondità: = 1.200 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	35
Peso lordo	36.4
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN	4028177955868
E-Number Sweden	E7282560
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101