Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3386.640

Condizionatore da tetto TopTherm Blue e

Stato: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

SK 3386.640 - Condizionatore da tetto TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 4,00 kW

Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi potenza da 500 W a 4.000 W, di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3386.640
Esecuzione	montaggio sul tetto
Descrizione prodotto	Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e, di serie con controllore e-Comfort ed evaporatore elettronico della condensa.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Colore	RAL 9007
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio

Caratteristiche

Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 3 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 3,3 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 2,2 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 2,5 kW
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nota	Il condizionatore da tetto 3273.500, grazie al basso livello di rumorosità, può essere utilizzato anche in ambienti con presenza di personale.
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 3,4 A A 60 Hz: 3,4 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 8 A A 60 Hz: 9 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 3.450 m³/h Circuito interno: 1.280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13
Esecuzione	montaggio sul tetto
Dimensioni	Larghezza: 796 mm Altezza: 470 mm Profondità: 580 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 1,6 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 1,01 t
Connessione elettrica	Morsettiera ad innesto
Adattabilità al carico	100 %
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...70 °C

Caratteristiche

Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1,31 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,49 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Magnetotermico motore: 6,3...10 A
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Confezione	1 pz.
Peso netto	74.1
Peso lordo	88
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177380226
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK