

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3387.540**

Condizionatore da tetto TopTherm  
Blue e

Stato: 6/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3387.540 - Condizionatore da tetto TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 4,00 kW

Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi potenza da 500 W a 4.000 W, di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3387.540
Esecuzione	montaggio sul tetto
Descrizione prodotto	Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e, di serie con controllore e-Comfort ed evaporatore elettronico della condensa.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato Apparecchio precablatto (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio

# Caratteristiche

Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 3,8 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 4 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 3,05 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 3,3 kW
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nota	Il condizionatore da tetto 3273.500, grazie al basso livello di rumorosità, può essere utilizzato anche in ambienti con presenza di personale.
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 4,1 A A 60 Hz: 4,5 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 17 A A 60 Hz: 19 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 3.870 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 1.420 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97
Esecuzione	montaggio sul tetto
Dimensioni	Larghezza: 796 mm Altezza: 470 mm Profondità: 580 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorifero	Mezzo frigorifero: R-513A Quantità: 1,8 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> equivalente (CO <sub>2</sub> e): 1,14 t
Connessione elettrica	Morsettiera ad innesto
Adattabilità al carico	100 %
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...70 °C

## Caratteristiche

Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1,7 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 2,03 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,84 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 2,31 kW
Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Magnetotermico motore: 6,3...10 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	73.15
Peso lordo	92
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177323322
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## Approvazioni

Approvazioni	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK