Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.264 Pareti laterali ad ante orizzontali

Stato: 1/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



Alo

VX 5301.264 - Pareti laterali ad ante orizzontali per VX IT

Pareti laterali, ad ante orizzontali, per VX IT

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.264
Descrizione prodotto	Per chiudere gli armadi IT con installazione free-standing o in batteria.
Vantaggi	Maneggevolezza e praticità Possibile aggancio e sgancio delle porte senza attrezzi Chiusura di sicurezza tipo 3524 E Blocco dall'interno integrato
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Alzata Basamento 6 angolari di montaggio 2 parti di chiusura Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.450 mm Profondità: = 1.000 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	20
Peso lordo	22
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	83,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarat

© Rittal 2025

Caratteristiche

EAN	4028177950726
E-Number Sweden	E7282566
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3