


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.336

# Set lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione

Stato: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.336 - Set lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione per VX IT

Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi.

## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.336
Descrizione prodotto	Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi. Il modulo lamiera di fondo chiuso, profondo 237,5 mm, può essere sostituito opzionalmente con le varianti per ingresso cavi.
Vantaggi	La sequenza dei singoli moduli è liberamente configurabile
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Set lamiera di fondo Nastro di tenuta Materiale di fissaggio 1 lamiera di fondo, cieca, profondità: 75 mm 1 lamiera di fondo, cieca, profondità: 175 mm 2 lamiere scorrevoli, profondità: 115 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm Profondità: = 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,5 kg
Peso lordo	4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910

# Caratteristiche

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	VX IT KIT flange di fondo 800x600

---