


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.027**

# Set di compensazione del potenziale

Stato: 5/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.027 - Set di compensazione del potenziale per VX IT

Punto di messa a terra centrale con cavetto di messa a terra lunghezza 300 mm per un facile collegamento sul telaio del contenitore alla messa a terra/equalizzazione del potenziale (punto di connessione BRC conduttore equipotenziale ad anello – Bonding Ring Conductor).

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5302.027
Descrizione prodotto	Punto di messa a terra centrale sul telaio del contenitore per un facile collegamento del contenitore alla messa a terra.
Applicazioni tipiche	Per creare una compensazione automatica di potenziale continua per tutti i componenti installati o per garantire una «terra funzionale» secondo la norma DIN EN 50 310
Funzionamento	Tutte le parti piane dell'armadio, e il punto di messa a terra centrale, sono collegate elettricamente a tutti i componenti di montaggio tramite una clip o con un cavetto di messa a terra,realizzando un unico potenziale
Parti incluse nella fornitura	7 cavetti di messa a terra, (4 mm <sup>2</sup> ), UL Style 1015 AWG 12, per porte e pareti laterali opzionali Punto di messa a terra centrale Materiale di fissaggio
Nota	Se una valutazione dei rischi basata sull'uso finale è stata effettuata da un elettricista qualificato e non è stato determinato un maggiore potenziale di rischio, non sono necessarie misure per effettuare la messa a terra
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,26 kg
Peso lordo	0,265 kg
Codice tariffa doganale	85444290
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

VX IT Kit messa a terra standard