

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.122

## Guidacavi

Stato: 19/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.122 - Guidacavi per VX, VX IT

Per raccolta e inserimento cavi per applicazioni di rete e server.



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.122
Vantaggi	<p>Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi</p> <p>Avvitabile alternativamente</p> <p>Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi</p> <p>Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato</p>
Applicazioni tipiche	Per il passaggio dei cavi in verticale e lo scarico della trazione in applicazioni di rete e server
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Al telaio VX IT tra il tetto e il fondo, perimetrale Nei rack VX IT larghi 800 mm, è possibile in alternativa un fissaggio a vite tra i sostegni di profondità superiori e inferiori

# Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	L'installazione avviene in tutta la profondità dell'armadio sul telaio di montaggio tramite un sistema di fissaggio rapido. Se installato in armadi di larghezza 800 mm, è possibile un ulteriore fissaggio a vite ai sostegni di profondità della struttura da 19"
Dimensioni	Larghezza: 145 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT Altezza: = 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,8 kg
Peso lordo	5,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	85389099
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Descrizione prodotto	VX IT rinforzo per profili 19" x 600mm