Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX_IT 5302.168 Traversa orizzontale

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX_IT 5302.168 - Traversa orizzontale per profilati portanti VX IT da 19"

Per il fissaggio regolabile in larghezza e profondità dei profili portanti in pollici, dynamic, nella parte inferiore degli armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.

Caratteristiche

| Codice prodotto | VX IT 5302.168 |
|-------------------------------|---|
| Esecuzione | per VX IT profilati portanti 19" dynamic |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio, regolabile in profondità, del profilato portante standard in pollici in armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm. |
| Vantaggi | Possibile installazione simmetrica o asimmetrica Più spazio per il passaggio dei cavi o per l'integrazione di una Liquid Cooling Unit (LCU) con installazione asimmetrica (sfalsata) su un solo lato Ideale per l'integrazione di profilati in pollici per l'allestimento alternativo con componenti da 21", 23" o 24" Per aumentare l'efficienza energetica di un sistema di climatizzazione a rack integrato, l'area intorno al piano di montaggio in pollici può essere coperta da deflettori d'aria, consentendo di utilizzare il flusso d'aria di raffreddamento in modo più selettivo, riducendo i flussi d'aria d'estrazione |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Verniciati |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Capacità di carico | La capacità di carico massima di un piano di montaggio su una traversa orizzontale è di 7.500 N per singolo piano di montaggio o 15.000 N per singolo armadio. |
| | |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Indicazioni per il montaggio | Il fissaggio avviene direttamente sul telaio di montaggio. L'installazione avviene solo sul lato inferiore dei profili. Sul lato superiore vengono aggiunte le traverse per il profilo VX IT standard 5302167. Per avvitare i profili alle traverse, sono necessari gli angolari di montaggio per profili VX IT 19" 5302169. |
|--------------------------------|--|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 6.1 |
| Peso lordo | 6.3 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177970847 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| | |

© Rittal 2025 3