

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.014 Hygienic Design

Stato: 13/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.014 - Hygienic Design Armadio compatto HD, monoporta

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Tetto con inclinazione anteriore di 30°. Guarnizione di colore blu per alimenti, di facile identificazione.

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Nr. d'ord. | HD 4000.014 |
| Esecuzione | Tetto spiovente di 30° |
| Materiale | Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con guarnizione sostituibile Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio |
| Dimensioni | Larghezza: 760 mm Altezza frontale: 810 mm Altezza posteriore: 981 mm Profondità: 300 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 705 mm x 735 mm |
| Angolo di apertura della porta | 125° |
| Codice IK | IK08 |
| Materiale di base | Acciaio inox |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------------|--|
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
|----------------------------|--|

| | |
|------------|-------|
| Confezione | 1 pz. |
|------------|-------|

| | |
|------------|------|
| Peso netto | 44.8 |
|------------|------|

| | |
|------------|------|
| Peso lordo | 45.5 |
|------------|------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
|-------------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177921443 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000261 |
|--------|----------|