Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.435

Taglierina per canaline di cablaggio MC125

Stato: 9/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.435 - Taglierina per canaline di cablaggio MC125

Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro.







Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.435
Descrizione prodotto	Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro.
Vantaggi	Consente il taglio manuale economico delle canaline di cablaggio Facilita il taglio delle canaline passacavi rispetto al taglio manuale
Superficie di appoggio	Larghezza: 1.332 mm Altezza: 798 mm Profondità: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio	125 mm
Materiale lavorabile	Plastica
Confezione	1 pz.
Peso netto	14.3
Peso lordo	15.43
Codice tariffa doganale	84778095
EAN	4028177930933
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290

© Rittal 2025 3