

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

**Taglierina per canaline di cablaggio
MC125**

Stato: 3/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Taglierina per canaline di cablaggio MC125

Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.435
Descrizione prodotto	Per il taglio manuale delle canaline di cablaggio, con battuta in lunghezza regolabile a seconda del materiale in lavorazione. Superficie di appoggio anodizzata con graduazione incisa a laser in scala millimetrata e in pollici. Lavorazione sicura grazie alla protezione per le dita integrata. Predisposto per il montaggio su un banco di lavoro.
Vantaggi	Consente il taglio manuale economico delle canaline di cablaggio Facilita il taglio delle canaline passacavi rispetto al taglio manuale
Superficie di appoggio	Larghezza: 1.332 mm Altezza: 798 mm Profondità: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm

Caratteristiche

Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio	125 mm
---	--------

Materiale lavorabile	Plastica
----------------------	----------

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso netto	14,3 kg
------------	---------

Peso lordo	15,43 kg
------------	----------

Codice tariffa doganale	84778095
-------------------------	----------

ETIM 9	EC002778
--------	----------

ETIM 8	EC002778
--------	----------

ECLASS 8.0	17139290
------------	----------

Descrizione prodotto	Taglierina tipo MC125 per tagliare manualmente le canaline plastiche ed i relativi coperchi
----------------------	---