



# AS 4050.452

# Macchina crimpatrice L8

Stato: 22/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.452 - Macchina crimpatrice L8

Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per capicorda isolati sciolti.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.452
Esecuzione	Display Touchscreen
Descrizione prodotto	Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per puntalini isolati sciolti.
Vantaggi	Facilità d'uso Lavorazione sicura e rapida dei capicorda isolati Il cambio utensili automatico elimina i tempi di attrezzaggio Possibile lavorazione di cavi speciali Attrezzaggio facile e immediato Riconoscimento automatico sezioni
Dati tecnici	Lavorazione cavi con diametro da 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) Lunghezza di crimpatura 8 mm Lunghezza di inserimento 35 mm Possibile lavorazione dei puntalini con collare maggiorato in plastica
Parti incluse nella fornitura	Macchina crimpatrice L8 1 caricatore vibrante 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 1 caricatore vibrante 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Nota	Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
Dimensioni	Larghezza: 390 mm Altezza: 460 mm Profondità: 330 mm
Attacco aria compressa	5,5 bar
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente	110 VA
Compressione	Crimpatura trapezoidale
Tempo di ciclo	1,5 s

# Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	34,6 kg
Peso lordo	34,67 kg
Codice tariffa doganale	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Descrizione prodotto	Macchina spela - crimpa L 8