

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452

Macchina crimpatrice L8

Stato: 10/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

AS 4050.452 - Macchina crimpatrice L8

Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per capicorda isolati sciolti.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.452
Esecuzione	Display Touchscreen
Descrizione prodotto	Macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico per puntalini isolati sciolti.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">Facilità d'usoLavorazione sicura e rapida dei capicorda isolatiIl cambio utensili automatico elimina i tempi di attrezzaggioPossibile lavorazione di cavi specialiAttrezzaggio facile e immediatoRiconoscimento automatico sezioni
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">Lavorazione cavi con diametro da 0,5 a 2,5 mm² (AWG 20 - 14)Lunghezza di crimpatura 8 mmLunghezza di inserimento 35 mmPossibile lavorazione dei puntalini con collare maggiorato in plastica
Parti incluse nella fornitura	<ul style="list-style-type: none">Macchina crimpatrice L81 caricatore vibrante 0,5 - 1,5 mm²1 caricatore vibrante 1,5 - 2,5 mm²
Nota	Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">Larghezza: 390 mmAltezza: 460 mmProfondità: 330 mm
Attacco aria compressa	5,5 bar
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente	110 VA
Compressione	Crimpatura trapezoidale
Tempo di ciclo	1,5 s

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	34.6
Peso lordo	34.67
Codice tariffa doganale	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890