

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Macchina crimpatrice R8 E

Stato: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Macchina crimpatrice R8 E

Macchina spelafili e crimpatrice elettrica per puntalini su bobina.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.454
Esecuzione	Display Touchscreen
Descrizione prodotto	Macchina spelafili e crimpatrice elettrica per puntalini su bobina.
Vantaggi	Facilità d'uso Regolazione rapida Impiego flessibile in officina Rapida sostituzione dei materiali di consumo
Dati tecnici	Lavorazione cavi con diametro da 0,5 a 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Lunghezza di crimpatura 8 mm Lunghezza di inserimento 40 mm
Nota	Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
Dimensioni	Larghezza: 288 mm Altezza: 230 mm Profondità: 345 mm
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente	100 VA
Compressione	Crimpatura trapezoidale
Tempo di ciclo	1,8 s
Confezione	1 pz.
Peso netto	16 kg

Caratteristiche

Peso lordo	16 kg
Codice tariffa doganale	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Descrizione prodotto	Crimpatrice automatica R8 E
