

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.555

Cutting Terminal CT

Stato: 10/12/2025 (Fonte: ittal.com/it-it)



AS 4050.555 - Cutting Terminal CT

Con il centro di taglio Cutting Terminal CT, è possibile tagliare su misura canaline portacavi, coperchi per canaline e guide DIN. Ideali per la produzione di lotti unici e serie limitate.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.555
Esecuzione	<p>Moderna soluzione operativa con monitor multitouch Full HD da 21,5" e Terra Mini PC con processore i5</p> <p>Per guide DIN, inclusa la funzione di punzonatura per fori lunghi e trasversali</p> <p>Cinque grandezze delle guide DIN in una soluzione</p> <p>Cutting Terminal CT H</p>
Descrizione prodotto	Con il centro di taglio Cutting Terminal CT H, è possibile tagliare su misura canaline portacavi, coperchi per canaline e guide DIN. La versione Cutting Terminal CT H consente un taglio preciso delle guide DIN assistito da un sistema idraulico. In opzione, il centro di taglio può essere equipaggiato con un sistema di stoccaggio sul lato destro della macchina e con una stampante per etichette. Il taglio di ulteriori guide con setti fuori standard è possibile grazie a un sistema intercambiabile (4050.559) disponibile in opzione su richiesta.
Vantaggi	<p>Lavorazioni rapide, precise e affidabili</p> <p>Maneggevolezza e praticità</p> <p>Comandi sicuri e user-friendly</p> <p>Tagli precisi tramite utensili ad alte prestazioni senza produzione di trucioli</p> <p>Netto risparmio di tempo rispetto al taglio manuale</p> <p>Costi di taglio notevolmente ridotti grazie all'ottimizzazione degli scarti</p> <p>Sblocco automatico della battuta di riscontro durante il taglio</p>

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Cutting Terminal CT H Unità di comando
Applicazioni tipiche	Taglio idraulico
Materiale lavorabile	Acciaio Alluminio Rame Plastica
Opzione macchina	Stampante per etichette 4050.557 Sistema di ripiani 4050.558
Interfacce	Importazione dati da Eplan Pro Panel tramite RiPanel Processing Center Importazione dati da elenchi CSV
Nota	Il taglio delle canaline di cablaggio e delle relative coperture avviene manualmente
Superficie di appoggio	Larghezza: 4.000 mm Altezza: 1.850 mm Profondità: 673 mm
Altezza max. canalina di cablaggio	100 mm
Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio	125 mm
Tensione di comando (DC)	24 V
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz
Tipo di braccio portante	Profilati a omega NS 15 (secondo EN 60 715) Profilati a omega NS 35/15 (secondo EN 60 715) Profilati a omega NS 35/7,5 (secondo EN 60 715) Barre di alimentazione NLS-CU 3/10 Profili a C 34 x 15 (secondo EN 60715)
Per spessore parete (max.)	2,5 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	270
Peso lordo	270
Codice tariffa doganale	84623290

Caratteristiche

EAN

4028177027169