


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Fresa filettatrice circolare

Stato: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Fresa filettatrice circolare

Prese per l'applicazione dei filetti metrici per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.887
Descrizione prodotto	Prese per l'applicazione dei filetti metrici per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
Dati tecnici	Diametro albero 12 mm Diametro taglio 10 mm Passo 1,5 mm Angolo di apertura 60° Lunghezza di taglio 20 mm Lunghezza totale 85 mm
Per filettatura	M12 - M64
Norme	Filettatura ISO metrica DIN 13-1
Materiale lavorabile	Acciaio Acciaio inox Fusione di alluminio Plastica Rame
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,124 kg
Peso lordo	0,124 kg
Codice tariffa doganale	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Descrizione prodotto	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm