## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.131 Wire Station WS 540

Stato: 1/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del wire processing di lavorare in modo comodo ed ergonomico.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.131
Esecuzione	Processing Edition
Descrizione prodotto	Postazione di cablaggio mobile, regolabile in altezza e flessibile per impieghi in officina. Consente all'operatore del cablaggio di lavorare in modo comodo ed ergonomico.
Vantaggi	Tavolo regolabile elettricamente per un'altezza di lavoro ottimale, regolabile da 710 a 1250 mm Piano di lavoro multiplex, lavabile e antigraffio Soluzione ideale in combinazione con macchine automatiche da taglio e crimpatura abbinate all'utilizzo di fili preassemblati dal Wire Terminal Scala di misura integrata per una rapida misurazione manuale Predisposto per l'alloggiamento di un monitor per la preparazione digitale del cablaggio con Eplan Smart Wiring In opzione espandibile con ripiani per cartoni di fili, bobine di fili e supporti per utensili e minuterie Impiego flessibile in officina grazie alle rotelle gommate Cassetto con shadow board predisposta per gli utensili

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Tavolo di cablaggio con regolazione elettrica dell'altezza Cavo di alimentazione di 7 m	
	Canalina con 7 prese di alimentazione, con interruttore basculante 1 Wire Station WS 540	
	1 supporto per apparecchi, a sinistra	
	1 supporto per apparecchi, a destra 1 lampada da lavoro a LED	
	2 sostegni, verticali	
	2 adattatori angolari 1 cestino per scarti 4 supporti per scatole portafili, a sinistra 4 supporti per scatole portafili, a destra	
		1 supporto per bobine fili, sinistra
		1 supporto per bobine fili, destra
		1 guidafilo sostegno, verticale
	1 guidafilo, supporto per apparecchi	
	Indicazioni per il montaggio	Il sostegno di fissaggio verticale, nr. d'ord. 4051.106, è necessario
		per accessori come supporto per scatole, supporto magazzini ecc.
Tensione in ingresso	230 V AC, 50 Hz	
Altezza di lavoro	Working height (min.): 710 mm	
	Working height (max.): 1.205 mm	
Height adjustable y/n	sì	
Applicazioni tipiche	Per la lavorazione dei fili con le macchine automatiche Rittal per taglio e crimpatura	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	160	
Peso lordo	220.3	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177963658	
ETIM 8	EC002778	
ECLASS 8.0	21100208	

© Rittal 2025 3

## Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025