

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Set di punzoni con lame da M12 a M40

Stato: 25/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Set di punzoni con lame da M12 a M40 per lamiera di acciaio, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.581
Esecuzione	Con 3 lame
Descrizione prodotto	
Parti incluse nella fornitura	6 matrici 6 punzoni Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 6 x 40 mm Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 9,5 x 50 mm Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 19 x 55 mm Punta HSS Ø 10 mm 1 barattolo di pasta lubrificante Valigetta in plastica
Materiale lavorabile	Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Diametro foro	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Caratteristiche

Per filettatura	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Nota	In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,2 kg
Peso lordo	2,256 kg
Codice tariffa doganale	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Descrizione prodotto	Set STAMP PUNZ. lam. acciaio M12-M40
