Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5309.166 Armadio di rete/server VX IT

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 5309.166 - Armadio di rete/server VX IT con porte aerate, premontate, con profili da 19" standard

Armadio di rete/server VX IT aerato, per la climatizzazione di locali tecnici. Fornito premontato, con una selezione di pratici accessori inclusi. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità nella versione standard con montaggio anteriore e posteriore.







Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5309.166
Materiale	Lamiera d'acciaio
	Alluminio
	Plastica
	Front door: Aluminium, 1.25 mm
	Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
	Allestimento interno: verniciata
	Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere
	Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
	Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL
	9005
	Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore, zoccolo:
	RAL 9005
	Maniglia e cerniere: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Tark morado nona formula	Porta anteriore aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio
	(la superficie microtraforata della parte in acciaio e alluminio è circa
	l'85%), cerniere a 180°
	Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata (superficie in lamiera
	traforata circa 85%), a due battenti verticali, cerniere a 180°
	Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per
	inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
	Profilati 482,6 mm (19") standard anteriori e posteriori, regolabili e
	avvitati e alla parte inferiore dei sostegni di profondità
	Pareti laterali, monopezzo, avvitabili
	Lamiera del tetto, in più parti, con ingresso cavi laterale in
	profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione
	Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di
	copertura
	Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
	Flange e angolari dello zoccolo, laterali, avvitati
	Flange per zoccolo, anteriori e posteriori, e tappi di copertura
	angolari e di accoppiamento forniti non montati
	4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti
	non montati)
	Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a
	soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione
	passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza
	apertura.
	12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
	25 viti torx, conduttive (fornite non montate)4 guide Kombi per il piano di montaggio interno ed esterno, adatte
	alla profondità dell'armadio (fornite in dotazione)
	10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
	Pallet IPPC
	Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di
	copertura, profondità 75 mm
Dimensioni	Larghezza: 800 mm
	Altezza: 2.000 mm
	Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Unità di altezza	42 HE
Altezza incl. zoccolo	2.100 mm

Caratteristiche

Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	87 mm / 193 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	720 mm
Esecuzione	Premontato
Variante per tetto	in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, aerata, a due battenti verticali, cerniere a 180°
Versione con porta frontale	Porta in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 180°
Esecuzione profili	profili portanti 19" standard nel VX IT
Variante fondo	Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di copertura
Esecuzione Posizione Profili	piano da 19" anteriore e posteriore
Capacità di carico	15.000 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416	12.000 N
Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	138
Peso lordo	155
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	381,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN	4028177945128
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK