Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.700

Unità di piegatura e punzonatora CW 120-S


Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4055.700 - Unità di piegatura e punzonatora CW 120-S

L'unità di piegatura e punzonatura della serie CW 120-S è ideale per la piegatura e la punzonatura delle sbarre. Può perforare fori tondi e oblunghi. Il puntatore laser integrato facilita il processo di taglio e piegatura. L'unità di piegatura e punzonatura può essere facilmente posizionata su un banco di lavoro.





Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.700
Esecuzione	Misuratore d'angolo elettrico Arresto in lunghezza Spina di piegatura R10 Matrice di piegatura
Descrizione prodotto	L'unità di piegatura e punzonatura della serie CW 120-S è ideale per la piegatura e la punzonatura delle sbarre. Può perforare fori tondi e oblunghi. L'unità di piegatura e punzonatura può essere facilmente posizionata su un banco di lavoro.
Vantaggi	Estrema precisione di piegatura e punzonatura Facile cambio utensile
Spessore del materiale	12 mm
Punzonatura/larghezza materiale (max.)	120 mm
Lunghezza lato di piega (min.)	50 mm
U-Bend (min.)	100 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Angolo di piegatura (max.)	90°

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Nota	Con una piega a Z, la lunghezza del bordo corto dipende dallo spessore del materiale
Piegatura (max.)	120 x 12 mm
Punzonatura (max)	6,6 x 21,5 mm
Dimensioni della macchina	Larghezza: 700 mm
	Altezza: 410 mm
	Profondità: 461 mm
Superficie di appoggio	Larghezza: 756 mm
	Altezza: 426 mm
	Profondità: 461 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	64.5
Peso lordo	67.5
Codice tariffa doganale	84624900
EAN	4028177920668
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804

Approvazioni

Spiegazioni [

© Rittal 2025 3