


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4945.000**

**Profili a C 30/15 mm**

Stato: 10/01/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4945.000 - Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Per il montaggio diretto sul profilo orizzontale e/o sul profilo verticale dell'armadio tramite elementi di fissaggio aggiuntivi.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4945.000
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Lunghezza	755 mm
Possibili installazioni	<p>Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX</p> <p>Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX</p> <p>Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in basso e in alto</p> <p>Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in profondità nella parte inferiore (senza piastra di montaggio) e in alto tramite dado a scatto 8800.808</p> <p>Al profilato orizzontale TS</p> <p>In larghezza o profondità dell'AX in 3 parti. A seconda della situazione di installazione, la guida deve essere tagliata alla misura desiderata.</p>
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Con larghezza dello zoccolo 800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con supporto /distanziatore
Opzioni di installazione per zoccolo AX	Nella larghezza dello zoccolo da 800 mm, in combinazione con viti esagonali per lamiera d'acciaio

# Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS Armadi compatti da parete AX in 3 parti Larghezza/profondità: 800 mm
Adatti per	Sistema zoccolo AX Sistema zoccolo VX
Confezione	6 pz.
Peso netto	3
Peso lordo	3.21
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177114616
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602