

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5325.121

Armadio di rete/server VX IT

Stato: 13/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5325.121 - Armadio di rete/server VX IT con porta trasparente, con profilati da 19" standard

Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 5325.121
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: verniciata Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035 Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005 Allestimento interno: RAL 9005 Maniglia e cerniere: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio VX con porte e tetto Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Profili portanti 19" Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura. 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 25 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 800 mm Profondità: 600 mm
Unità di altezza	15 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	87 mm / 435 mm
Mounting position of the 482.6 mm (19") level	frontale
Sistema di fissaggio 19"	con angolare di montaggio avvitato nella parte superiore e inferiore del telaio
Esecuzione	Standard
Variante per tetto	in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione
Rear door design	Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Front door design	Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
Esecuzione profili	profili portanti 19" standard nel VX IT
Variante fondo	aperto
Esecuzione per piano/i da 19"	frontale

Caratteristiche

Mounting angles position	piano da 19" anteriore
Capacità di carico	7.500 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416	6.000 N
Codice IK	IK08
Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	40
Peso lordo	42
PCF per pack (cradle-to-gate)	103,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177945418
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Negative Certificate Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK