

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5326.121

Aradio di rete/server VX IT

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5326.121 - Armadio di rete/server VX IT con porta trasparente, con profili da 19" standard

Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5326.121
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm Porta frontale: alluminio, 1,25 mm Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: verniciata Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035 Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005 Allestimento interno: RAL 9005 Maniglia e cerniere: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio VX con porte e tetto Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Profili portanti 19" Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura. 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 25 viti torx, conduttrive (fornite non montate) Pallet IPPC Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 600 mm
Unità di altezza	24 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	87 mm / 435 mm
Mounting position of the 482.6 mm (19") level	frontale
Sistema di fissaggio 19"	con angolare di montaggio avvitato nella parte superiore e inferiore del telaio
Esecuzione	Standard
Variante per tetto	in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Versione con porta frontale	Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
Esecuzione profili	profili portanti 19" standard nel VX IT
Variante fondo	aperto
Esecuzione per piano/i da 19"	frontale

Caratteristiche

Esecuzione	Posizione Profili	piano da 19" anteriore
Capacità di carico		7.500 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416		6.000 N
Codice IK		IK08
Nota		L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base		Lamiera d'acciaio
Confezione		1 pz.
Peso netto		50.59
Peso lordo		51.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)		127,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF		Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN		4028177945432
ETIM 9		EC002499
ECLASS 8.0		27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Negative Certificate Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK