

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.243

Parete laterale divisa verticalmente

Stato: 15/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.243 - Parete laterale divisa verticalmente per VX IT

Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | VX 5301.243 |
| Vantaggi | <p>Maneggevolezza e praticità</p> <p>Facile chiusura grazie alle serrature a scatto</p> <p>Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio</p> <p>L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente aumentata</p> <p>Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in qualsiasi momento senza attrezzi</p> |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | <p>2 pareti laterali</p> <p>Profilo di montaggio</p> <p>6 cerniere</p> <p>4 chiusure rapide</p> <p>Materiale di fissaggio</p> |
| Indicazioni per il montaggio | L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.200 mm Profondità: = 800 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso lordo | 25,6 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 97,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Descrizione prodotto | VX IT Parete laterale divisa verticalmente 2200x800 |