


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.254

Pareti laterali ad ante orizzontali

Stato: 17/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.254 - Pareti laterali ad ante orizzontali per VX IT

Pareti laterali, ad ante orizzontali, per VX IT

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.254
Descrizione prodotto	Per chiudere gli armadi IT con installazione free-standing o in batteria.
Vantaggi	Maneggevolezza e praticità Possibile aggancio e sgancio delle porte senza attrezzi Chiusura di sicurezza tipo 3524 E Blocco dall'interno integrato
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Alzata Basamento 6 angolari di montaggio 2 parti di chiusura Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.000 mm Profondità: = 1.200 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	21,7 kg
Peso lordo	22,45 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	85,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descrizione prodotto	VX IT Parete laterale divisa orizzontalmente 2000x1200
