
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301.347

Set lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 5301.347 - Set lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione per VX IT

Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.347
Descrizione prodotto	Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi. Il modulo lamiera di fondo chiuso, profondo 237,5 mm, può essere sostituito opzionalmente con le varianti per ingresso cavi.
Vantaggi	La sequenza dei singoli moduli è liberamente configurabile
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Set lamiera di fondo Nastro di tenuta Materiale di fissaggio 4 moduli lamiere di fondo, senza fori di aerazione, profondità: 237,5 mm 1 lamiera scorrevole, profondità: 115 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm Profondità: = 1.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	9.3
Peso lordo	9.76
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910

© Rittal 2025

Caratteristiche

EAN	4028177950993	
ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3