Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.615


Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa


Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 5501.615 - Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa per il fissaggio al sistema di foratura da 19". Capacità di carico: 25 kg.







Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5501.615
Esecuzione	pollici
Descrizione prodotto	Per il montaggio su telaio da 19".
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Capacità di carico	25 kg carico superficiale, statico
Nota	Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 250 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.078
Peso lordo	2.125
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177679054
E-Number Sweden	E7239584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3