


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa

Stato: 20/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 19".

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5501.655
Vantaggi	Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore senza l'ausilio di attrezzi
Applicazioni tipiche	Regolabile in profondità per l'adattamento individuale alle distanze tra i piani
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
Applicazioni tipiche	Per distanze maggiori tra i livelli di montaggio è necessaria una riduzione della distanza preassemblata tra i livelli; capacità di carico 50 kg.
Capacità di carico	50 kg
Dimensioni	Larghezza: 484 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TS IT TE TX CableNet
Distanza tra i piani	400 - 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,5 kg
Peso lordo	4,82 kg

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS IT ripiano 50Kg T400-600 RAL 9005