

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

**Ponticello per cavi da 19",
profondità variabile**

Stato: 9/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 5302.042 - Ponticello per cavi da 19", profondità variabile

Il ponte passacavi offre, all'interno del piano di montaggio da 19", una soluzione integrata per la gestione dei cavi tra la zona di montaggio anteriore e quella posteriore dell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	IT 5302.042
Descrizione prodotto	Soluzione pratica per il cablaggio integrato tra i livelli di montaggio anteriori e posteriori da 19" all'interno dell'armadio.
Vantaggi	<p>Ingresso cavi frontale tramite listello a spazzole, per la compartimentazione termica della zona di passaggio cavi</p> <p>Passaggio diretto dei cavi tra il livello patch e il componente con installazioni posteriori, gestione dei cavi ottimizzata con montaggio posteriore dello switch</p> <p>Completamente regolabile in profondità grazie all'estrazione continua e variabile del ponte passacavi</p> <p>Prevenzione dei flussi d'aria indesiderati tramite compartimentazione della zona di transizione</p> <p>Struttura aperta nella parte superiore per facilitare il retrofit anche in presenza di cavi già installati</p> <p>Ponte passacavi estendibile verso l'alto di 1 HE, mediante l'utilizzo di un ulteriore pannello passacavi con listello a spazzole</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-V0
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Ponte passacavi Listello a spazzola
Possibili installazioni	Per il fissaggio tra i livelli di montaggio da 19" anteriori e posteriori
Distanza tra i piani	500 - 750 mm
Unità di altezza	1 HE
Capacità di carico (statico)	150 N

Caratteristiche

Adatti per	installazione indipendente dalla tipologia dell'armadio
Nota	Materiale di fissaggio da ordinare separatamente
Confezione	1 pz.
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co ² e
Codice tariffa doganale	73269098