

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

Fondo per cavi, regolabile in profondità

Stato: 24/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.043 - Fondo per cavi, regolabile in profondità per VX IT, TE 8000

Per proteggere il passaggio dei cavi tra l'area di montaggio anteriore e posteriore.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5302.043
Descrizione prodotto	Per proteggere il passaggio dei cavi tra l'area di montaggio anteriore e posteriore.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Sistema di profili VX IT Standard Sistema di guide e profili TX CableNet Sistema di profili TS IT
Mounting position of the 482.6 mm (19") level	TS IT standard: min. 510 mm - max. 710 mm, con fissaggio alternativo 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, con fissaggio alternativo 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, con fissaggio alternativo 415 mm - 615 mm
Lunghezza	350: 550 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.74
Peso lordo	1.94
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910

Caratteristiche

EAN	4028177952683
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
