


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.685

## Ripiano porta-apparecchi, estraibile

Stato: 22/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.685 - Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il montaggio tra due piani di fissaggio 19".



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5501.685
Descrizione prodotto	Per il montaggio tra due piani di fissaggio da 19", a profilati da 19" o a telai di montaggio da 19".
Vantaggi	Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell'armadio, senza l'ausilio di attrezzi Autofilettante Estrazione totale
Applicazioni tipiche	Regolabile in profondità per l'adattamento individuale alle distanze tra i piani
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Fondo: verniciato Guide telescopiche/inserto: zincati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Ripiano porta-apparecchi, forato Guida telescopica con set d'installazione Materiale di fissaggio
Capacità di carico	50 kg
Dimensioni	Larghezza: 419 mm Profondità: 700 mm

# Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TS IT TE TX CableNet
Distanza tra i piani	600 - 900 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7,953 kg
Peso lordo	8,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS IT ripiano estraibile 19" 50KG T600-900 RAL 9005