


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.685

Ripiano porta-apparecchi, estraibile

Stato: 7/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.685 - Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il montaggio tra due piani di fissaggio 19".



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | DK 5501.685 |
| Descrizione prodotto | Per il montaggio tra due piani di fissaggio da 19", a profilati da 19" o a telai di montaggio da 19". |
| Vantaggi | Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell'armadio, senza l'ausilio di attrezzi Autofilettante Estrazione totale |
| Applicazioni tipiche | Regolabile in profondità per l'adattamento individuale alle distanze tra i piani |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Fondo: verniciato Guide telescopiche/inserto: zincati |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Ripiano porta-apparecchi, forato Guida telescopica con set d'installazione Materiale di fissaggio |
| Capacità di carico | 50 kg |
| Dimensioni | Larghezza: 419 mm Profondità: 700 mm |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT TS IT TE TX CableNet |
| Distanza tra i piani | 600 - 900 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 7,953 kg |
| Peso lordo | 8,52 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrizione prodotto | TS IT ripiano estraibile 19" 50KG T600-900 RAL 9005 |