

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.053

Canalina passacavi

Stato: 17/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.053 - Canalina passacavi per VX IT, TX CableNet, Data Rack

Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5302.053
Descrizione prodotto	Canalina per nascondere il passaggio dei cavi. Comodo accesso ai componenti di cablaggio tramite i coperchi incernierati o rimovibili. La canalina consente diverse opzioni di passaggio dei cavi all'interno dell'armadio e sul lato posteriore della stessa. I supporti di fissaggio cavi forniti con la canalina sono inseribili a scatto con profondità variabile nei pettini passacavo della canalina favorendo il passaggio dei cavi. La canalina passacavi può anche essere avvitata. Per la conduzione ottimale dell'aria, abbinabile al kit di spazzole per VX IT.
Vantaggi	Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE) Allineabile retro/retro Canalina passacavi utilizzabile come paratia contro i cortocircuiti dell'aria all'interno di un sistema di compartimentazione del corridoio freddo Passaggi dei cavi richiudibili, equipaggiabili con componenti di allestimento 1 HE
Materiale	Lamiera d'acciaio plastica secondo UL 94-HB
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Canalina passacavi 2 coperture 14 mensole reggicavi, 6 HE 10 barre reggi cavi Materiale di fissaggio
Unità di altezza	47 HE

Caratteristiche

Adatti per	Non abbinabili a profili da 19" dynamic per VX IT
Nota	Con il montaggio interno simmetrico nel rack tipo VX IT non è possibile l'abbinamento con i profili da 19" dynamic. Con il montaggio interno asimmetrico è possibile il montaggio su un solo lato.
Dimensioni	Larghezza: 109,5 mm Profondità: 314,5 mm Lunghezza: 2.099 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TX CableNet Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.200 mm = 2.200 mm
Adatto per larghezza	800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	10.2
Peso lordo	10.78
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,1 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177958593
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703