


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.705

# Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa

Stato: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.705 - Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 19".



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5501.705
Vantaggi	Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore senza l'ausilio di attrezzi
Applicazioni tipiche	Regolabile in profondità per l'adattamento individuale alle distanze tra i piani
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
Capacità di carico	100 kg
Dimensioni	Larghezza: 484 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TS IT TE
Distanza tra i piani	600 - 900 mm
Confezione	1 pz.

# Caratteristiche

Peso netto	7,6 kg
Peso lordo	8,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS IT ripiano regolabile profondità, 600-900 KG50 RAL 9005