

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.161

Sostegni di profondità

Stato: 11/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.161 - Sostegni di profondità per profilati portanti 482,6 mm (19")

Profilati portanti a L, anche per set di installazione per sistemi server.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.161
Esecuzione	per VX IT profilati portanti 19" dynamic
Descrizione prodotto	Per il montaggio di profilati portanti in pollici.
Vantaggi	<p>Capacità di carico particolarmente elevata fino a 15000 N</p> <p>Maggior stabilità grazie alla migliore distribuzione del carico</p> <p>Possibile installazione simmetrica o asimmetrica</p> <p>Più spazio per il passaggio dei cavi o per l'integrazione di una Liquid Cooling Unit (LCU) con installazione asimmetrica (sfalsata) su un solo lato</p> <p>Ideale per l'integrazione di profilati in pollici per l'allestimento alternativo con componenti da 21", 23" o 24"</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Sostegni di profondità Materiale di fissaggio 4 sostegni di profondità (2 superiori, 2 inferiori)
Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio dei profilati in armadi con profondità >1000 mm e larghezza >600 mm sono necessarie anche le guide per VX IT
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT, Dynamic Larghezza: > 600 mm Profondità: = 1.000 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	10
Peso lordo	10.36

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177955585
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approvazioni

Spiegazioni **Dichiarazione del costruttore**