

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168

Traversa orizzontale

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - Traversa orizzontale per profilati portanti VX IT da 19"

Per il fissaggio regolabile in larghezza e profondità dei profili portanti in pollici, dynamic, nella parte inferiore degli armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX IT 5302.168
Esecuzione	per VX IT profilati portanti 19" dynamic
Descrizione prodotto	Per il fissaggio, regolabile in profondità, del profilato portante standard in pollici in armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.
Vantaggi	<p>Possibile installazione simmetrica o asimmetrica</p> <p>Più spazio per il passaggio dei cavi o per l'integrazione di una Liquid Cooling Unit (LCU) con installazione asimmetrica (sfalsata) su un solo lato</p> <p>Ideale per l'integrazione di profilati in pollici per l'allestimento alternativo con componenti da 21", 23" o 24"</p> <p>Per aumentare l'efficienza energetica di un sistema di climatizzazione a rack integrato, l'area intorno al piano di montaggio in pollici può essere coperta da deflettori d'aria, consentendo di utilizzare il flusso d'aria di raffreddamento in modo più selettivo, riducendo i flussi d'aria d'estrazione</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Capacità di carico	La capacità di carico massima di un piano di montaggio su una traversa orizzontale è di 7.500 N per singolo piano di montaggio o 15.000 N per singolo armadio.

Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	Il fissaggio avviene direttamente sul telaio di montaggio. L'installazione avviene solo sul lato inferiore dei profili. Sul lato superiore vengono aggiunte le traverse per il profilo VX IT standard 5302167. Per avvitare i profili alle traverse, sono necessari gli angolari di montaggio per profili VX IT 19" 5302169.
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	6,1 kg
Peso lordo	6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	VX IT Traversa per 19" dynamic, per il montaggio variabile in profondità e larghezza dei profili portanti in pollici, dynamic, nella parte inferiore degli armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.