

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010 Modulo di ventilazione

Stato: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Modulo di ventilazione per VX IT, TS IT

Per una aerazione forzata. Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive. Tecnica di chiusura semplice e regolazione del regime di giri a basso consumo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 5503.010
Esecuzione	Senza lamiera del tetto
Descrizione prodotto	Per una aerazione forzata: Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive.
Vantaggi	Semplice tecnica di connessione con presa C13 Regolazione del regime di giri a basso consumo energetico con linea caratteristica preimpostata Le approvazioni internazionali e la funzionalità multi-tensione garantiscono l'uso su scala globale
Materiale	Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	1 unità di ventilazione 2 ventilatori Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento Materiale di fissaggio Manuale di montaggio e funzionamento
Portata d'aria (nel punto di funzionamento)	280 m ³ /h
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,39 A A 60 Hz: 0,36 A
Dimensioni	Larghezza: 550 mm Altezza: 42 mm Profondità: 220 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Numero di giri	100 %

Caratteristiche

Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Possibili installazioni	Nel VX IT con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 Nel TS IT con L x P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 Nel TX CableNet con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Nota	Riduzione della portata a 280 m ³ /h con contropressione di 25 Pa
Livello di rumore (nel punto di funzionamento)	46 dB(A)
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TS IT TX CableNet
Range temperatura di esercizio	5 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita	21,5 W
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,45 kg
Peso lordo	2,653 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035

Approvazioni

Approvazioni	UL UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK