

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5509.160

Armadi di rete/server TS IT

Stato: 18/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5509.160 - Armadi di rete/server TS IT con porta aerata premontata e profilati da 19"

TS IT, areato, per la climatizzazione di locali tecnici. Fornito con un allestimento funzionale, premontaggio incluso. Allestimento interno da 19" con telaio di montaggio da 19", capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5509.160
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio Zoccolo: plastica rinforzata in fibra di vetro
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto e pareti laterali: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio e parti metalliche: RAL 7035 Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore, zoccolo: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto Porta anteriore aerata (superficie microtraforata della parte in lamiera circa 85%), cerniere a 180° Porta posteriore aerata, un'anta (superficie microtraforata della parte in lamiera circa 85%), cerniere a 130° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Due profilati di montaggio da 19" (482,6 mm), anteriore e posteriore, su sostegni di profondità con dispositivo di fissaggio rapido, regolabile in profondità Pareti laterali, monopezzo, con serratura Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione Cornice di fondo Lamiera di fondo monopezzo aerata, con ingresso cavi posteriore Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato 4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati) Distanziali (forniti non montati) per sopraelevare il tetto e favorire la ventilazione passiva 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 50 viti torx, conduttive (fornite non montate) Accessori di allacciamento per la compensazione del potenziale con punto di messa a terra centrale (premontati) 4 supporti di fissaggio arrivo cavi (testa a martello) per piano di montaggio esterno, ideali per armadi profondi (forniti non montati) 10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Unità di altezza	42 HE
Altezza incl. zoccolo	2.100 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	745 mm
Capacità di carico	15.000 N
Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione

Caratteristiche

Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	94032080
ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------