Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SE 5834.500 Armadio SE 8

Stato: 17/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SE 5834.500 - Armadio SE 8

Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.



Caratteristiche

SE 5834.500	
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm	
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
	Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a
	immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate	
RAL 7035	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
	Porta/e
	Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra,
	reversibile a sinistra
	Piastra di montaggio
	Lamiere di fondo
	Parete posteriore asportabile
	Chiusura: doppio pettine 3 mm
	2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
	Parete posteriore monopezzo
Dimensioni	Larghezza: 800 mm
	Altezza: 2.000 mm
	Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	699 mm x 1.896 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
	NEMA 3R
Codice IK	IK10
Numero di porte	1
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	138
Peso lordo	141
EAN	4028177666474
E-Number Sweden	E3404388
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025