

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.040

Optipanel

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6380.040 - Optipanel

Contenitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Per piccoli pannelli operatore o unità di comando. Design molto lineare, non occupa più spazio delle apparecchiature interne.



Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6380.040
Esecuzione	Attacco, raccordo rettangolare 120 x 65 mm
Vantaggi	Containitori in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Peso ridotto, elevata stabilità Compatibilità con tutti i sistemi a braccio portante e sistemi fissi Rittal
Materiale	Containitore: profilo in alluminio estruso Angolari: Pressofusione di zinco Paraspigoli: Plastica
General colour	Anodizzato naturale
Colore	Containitore: anodizzato naturale Angolari: RAL 7035 Paraspigoli: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Containitore con parete posteriore incernierata Guarnizioni incluse

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 526,6 mm Altezza: 398,8 mm Profondità: 110 mm
Profondità di installazione	100 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65
Adatto per larghezza pannello	482,6 mm
Adatto per altezza pannello	354,8 mm
Esecuzione	Accesso di servizio dal retro
Nota	Attacco del braccio portante reversibile tramite rotazione del contenitore Inserto a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C Cerniera della parete posteriore sul lato più lungo del contenitore
Materiale di base	Alluminio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	6.069
Peso lordo	6.388
EAN	4028177429093
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK